

Garant**SOGX 130511, HB6535, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234092 ST900
GTIN	4045197697882
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,09 - 0,2 mm/okr

Tehnički opis

Tip	ST900
Serijska	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 130511
Vrsta	HB6535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,09 - 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		