

**TNGA 160404, KBN05M, tip: ME****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255657 ME
GTIN	4960664599141
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge; 2 odn. 3 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN05M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Izvedba rezne oštrice	ME
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 200 m/min
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Vrsta	KBN05M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNGA 160404
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	KBN05M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		