

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 5×D, Ø DC m7: 37,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234015 37,5
GTIN	4045197697462
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:**

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Upotreba, reklamni tekst:**

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 130511.

**Preporuka:**

**Kod bušenja** posmak smanjiti na 70 %.

**Napomena:**

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	190 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 130511
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	1

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 20IP (6,3 Nm)
Duljina drške L <sub>s</sub>	68 mm
Serija	Power Drill
Nazivni Ø D	37,5
Maksimalna granica prilagodbe V <sub>max</sub>	0,25 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	217 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239700 20IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil  
20IP

674252 20IP

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600