

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	9 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Podložna pločica	269005 12
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 2020K09
Vijak za podlošku	269013 2
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Podložna pločica tip 12

269005 12

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500