

**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Podložna pločica	269005 11
Duljina glave L <sub>1</sub>	17 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2020K10
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Podložna pločica tip 11

269005 11

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500