

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260707 20/12 |
| GTIN | 4045197653345 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Podložna pločica | 269005 9 |
| Duljina glave L ₁ | 27 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 20 |
| Veličina drške | 20 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SC.. 1204.. |
| Veličina pločice | 12 mm |
| Vijak za podlošku | 269013 5 |
| ISO kod držača | SSSCR/L 2020K12 |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Podložna pločica tip 9

269005 9

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500