

**Garant****Držak za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1204
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 10
Veličina pločice	12 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	20,3 mm
ISO kod držača	SRDCN 2525M12
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	18,5 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 10	269005 10
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500