

Omča, žuta 3.000 kg, korisna duljina: 4m**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086260 4
GTIN	4049924500193
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina mjerenja	4 m
Duljina obujma	8 m
Širina omče	54 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	3000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	2400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	6000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	4200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	3000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica