

**Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412770 300
GTIN	4067263118947
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Radioničko pomično mjerilo **lagane izvedbe**. **Očitavanje bez paralelnih osi** s najvišim kontrastom zbog bijelog skaliranja na crnoj površini. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući unutarnjem, dvostrukom vođenju prizme. Mjerni krak je izmjenjiv, od nehrđajućeg čelika te najpreciznije brušen.

Dodatni pribor:

Mjerni krak 125 mm, 150 mm.

Tehnički opis

Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Standard	Tvornička norma
Skale	1/20
Granica odstupanja	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	90 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Mjerno područje	0 - 300 mm
Težina	0,5 kg
Mjerna tehnika	analogno

sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Drvena kutija za pomična mjerila veličine 300 mm	415330 300
--	------------