

**Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe, mjesto područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412770 500
GTIN	4067263118954
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Radioničko pomično mjerilo **lagane izvedbe**. **Očitavanje bez paralelnih osi** s najvišim kontrastom zbog bijelog skaliranja na crnoj površini. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući unutarnjem, dvostrukom vođenju prizme. Mjerni krak je izmjenjiv, od nehrđajućeg čelika te najpreciznije brušen.

Dodatni pribor:

Mjerni krak 125 mm, 150 mm.

Tehnički opis

Duljina kraka	90 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Granica odstupanja	0,07 mm
Težina	0,6 kg
Pakiranje	stabilna kutija
Mjesto područje	0 - 500 mm
Standard	Tvornička norma
Skale	1/20
Mjerna tehnika	analogno

sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500

Pribor

Drvena kutija za pomična mjerila veličine 500 mm	415330 500
--	------------