

**Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe, mjesto područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412770 200
GTIN	4067263118930
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Radioničko pomično mjerilo **lagane izvedbe**. **Očitavanje bez paralelnih osi** s najvišim kontrastom zbog bijelog skaliranja na crnoj površini. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući unutarnjem, dvostrukom vođenju prizme. Mjerni krak je izmjenjiv, od nehrđajućeg čelika te najpreciznije brušen.

Dodatni pribor:

Mjerni krak 125 mm, 150 mm.

Tehnički opis

Težina	0,4 kg
Standard	Tvornička norma
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Duljina kraka	90 mm
Skale	1/20
Granica odstupanja	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	stabilna kutija
Mjesto područje	0 - 200 mm
Mjerna tehnika	analogno

sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Drvena kutija za pomična mjerila veličine 200 mm	415330 200
--	------------