

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	269005 9
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 2525M12
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Duljina glave L ₁	25 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Podložna pločica tip 9

269005 9

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500