

Garant

GARANT MasterSteelHT set konusnih upuštača s 3 stezne površine br. 150352 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150356 5
GTIN	4067263125594
Razred artikla	15B

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

Sadržaj:

po 1 upuštač: vel. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Napomena:

Prazna kutija za 5 upuštača vidi br. 150368 5, grupa proizvoda stranicu 15 u katalogu.

Tehnički opis

Broj upuštača	5
Broj oštrica Z	3
Serija	Master Steel
Prevlaka	TiAlN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS E

List s podacima

Podjela reza konusnog glodala	nejednako
Standard	DIN 335 C
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	crvena
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	72 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	58 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	42 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	31 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	14 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	prikladno	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	S
GG(G)	prikladno	29 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		

List s podacima

mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Prikladni proizvodi	
https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/150356-5	