

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat koji se može podizati dizalicom, 36×24G, Vrsta/broj ladica: 5/0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara za alat, koji se može podizati dizalicom, u veličini 40×28G, odgovarajuće za ladice 36×24G.

S 4 rotirajućih ušica za prihvat na teretne kuke. S dvije šipke za zaključavanje za siguran transport, s mogućnošću zaključavanja lokotom (nije uključeno, prikladan je lokot s promjerom do maks. 6 mm). S 4 U-profilne noge za transport paletnim viličarom. Izuzetno robusna i ojačana konstrukcija okvira od čeličnog lima.

Odgovarajuće ladice možete pronaći pod br. 931356.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, pokrovne ploče RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Samo djelomično prikladno za vanjsku uporabu, ne smije biti izloženo vremenskim utjecajima.

**Tehnički opis**

Širina	1020 mm
Dubina	793 mm
Visina	1250 mm

Dubina u G	28
Širina u G	40
Korisna visina	900 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×24G
Vrsta proizvoda	Korpus ormara alata

---

**Pribor**

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------