

Garant GRIDLINE

Ormar za alat GridLine koji se može podizati dizalicom, s ladicama 200 kg, 36×24G, Vrsta/broj ladica: 5/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 40×28G s ladicama 36×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. S 4 rotirajućih ušica za prihvat na teretne kuke. S dvije šipke za zaključavanje za siguran transport, s mogućnošću zaključavanja lokotom (nije uključeno, prikladan je lokot s promjerom do maks. 6 mm). S 4 U-profilne noge za transport paletnim viličarom. Izuzetno robusna i ojačana konstrukcija okvira od čeličnog lima. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035. Pokrovna ploča izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7016.**

Pažnja:

Prikladno za vanjsku uporabu samo u ograničenoj mjeri, ne smije biti izloženo vremenskim utjecajima.

Napomena:

Prilikom dizanja i transporta ormara treba voditi računa o fiksiranju ladica u korpusu.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna visina	900 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Visina	1250 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
Korisna širina ladica	900 mm
Broj ladica	6
širina	1020 mm
Korisna širina ladica u G	36
Dubina	793 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931356 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931356 125

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica
jednom rukom,200 kg Prednja visina ladice 200 mm

931356 200

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica
jednom rukom,200 kg Prednja visina ladice 300 mm

931356 300

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica
jednom rukom,200 kg Prednja visina ladice 75 mm

931356 75

Ormar za alat koji se može podizati dizalicom Vrsta/broj
ladica 5/0

932400 5/0