

**Par rukavica 8700 ESD 3D, Veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe

094535 11

GTIN

Razred artikla

09H

**Opis****Izvedba:**

**8700 ESD 3D.** Vrlo **osjetljivo** i **protuklizno** uz jedinstvenu **udobnost** zahvaljujući 3D FIT-u. **Mogućnost dodirnog zaslona.** Testirana kompatibilnost kože i certificirana prema Öko-Tex® standardu 100. Zaštita od kontaktnog zagrijavanja do 100 °C tijekom 15 sekundi. Antistatičke rukavice za **ESD** primjene.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

**Tehnički opis**

Vrsta rukavica

Višenamjenske rukavice

Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	1
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Primjena	višekratno
Standard	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU-nitrilna pjena
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Vrsta proizvoda	ESD rukavice