

PORTWEST**Par rukavica A755, Veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094516 7
GTIN	5036108381876
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Inovativni TPR dizajn u kombinaciji s Level F zaštitom od porezotina pruža rukavice otporne na udarce s izuzetnom spretnošću, udobnošću i zaštitom. Prikladno za upotrebu s uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir.

- **Rukavice za zaštitu od posjekotina, razina zaštite 3**
- **Maksimalna zaštita od udaraca zahvaljujući tehnologiji TRP pod.**
- **Ojačano područje palca i podstavljene dlanove.**
- **Zatvarač na čičak na zapešću za sigurno pristajanje.**
- **Zaštita od kontaktnog zagrijavanja do 100 °C.**
- **Sloj nitrilne pjene za odlično prianjanje u mokrim i suhim uvjetima.**
- **Dvostruko umanjeni premaz za izdržljivost.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od posjekotina
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	TPR, HPPE, poliester, elasthan
Prevlaka	Nitrilna pjena
Područje primjene	Allround / Heavy Duty
Boja	crna / siva / crvena
Standard	EN 407
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	F