



Digitalni mjerni sat s Bluetooth sučeljem Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434276 25
GTIN	7630041152579
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s kombiniranim prikazom skale i znamenki (visina znamenki 10 mm) kao i s mehaničkom oznakom tolerancije. Zaslon/upravljačka tipkovnica može se okretati do 270°.

Funkcija:

Automatsko isključivanje, prienos mjernih vrijednosti, promjenjivi smjer mjerenja. Tipkovnica se može zaključati, stanje pripravnosti. Definirajte donja i gornja odstupanja, dinamičko mjerenje min/maks./maks.-min, odaberite Ref 1 ili Ref 2 (unaprijed postavljena i pohranjena tolerancija), faktor množenja, zaključavanje tipkovnice, izlaz podataka, odabir rezolucije (0.01 ili 0.001 mm). Uz ugrađeni Bluetooth. IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498928, rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
--------------	----

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Tip baterije	Gumb-baterija
Ø stezne drške h6	8 mm
Očitavanje	0,00005 col
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,004 mm
Debljina kućišta	33 mm
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 54
Mjerno područje	0 - 25 mm
Snaga mjerenja	0,65 – 1,15 N
Serijski	DIALTRONIC
Ø kućišta	59,8 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / cola
Visina znakova	10 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalna
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032