



## Kutna brusilica Baterija, Tip: 71221661



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Fein aku kutna brusilica od 18 V s baterijskom tehnologijom AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje i skidanje srha pri montaži.

- **Novi FEIN Power Drive Motor, koji je odvojen od kućišta, osigurava miran rad i rad bez vibracija.**

Snažna i robusna kutna brusilica s motorom Fein Power Drive lakim za održavanje.

- **Elektroničko namještanje broja okretaja.**

#### Dio isporuke:

**Bez baterija i punjača.** Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073856 – 073858 ili starter setove pod br. 073863 – 073867

### Tehnički opis

Težina	2 kg
Blokada pokretanja	da
Blokada trzaja	ne
Vrsta baterije	Litij-ionska

Opskrba energijom	Baterijski pogon
Zaštita od preopterećenja	da
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Nježni zalet	da
maksimalni Ø diska	125 mm
Sigurnosni sklop	ne
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	18 V
maksimalna dubina razdvajanja	25 mm
Broj sadržanih baterija	0
Oznaka proizvođača	CCG18-125-12S AS
maksimalan broj okretaja	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073856 C18
Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073867 C18