



Kompaktna kutna brusilica, tip: 72250660



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Tehnički opis

maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalne vibracije prema EN	5,1 m/s ²
Mrežna frekvencija	50 Hz
Težina	2,2 kg
maksimalna dubina razdvajanja	35 mm
Duljina kabela	4 m

List s podacima

Oznaka proizvođača	CG15-125BL
Blokada pokretanja	da
Prihvat snaga	1500 W
Posebnost	Motor Brushless
Mrežni napon	230 V
Nježni zalet	da
maksimalan broj okretaja	3800 - 9000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Sigurnosni sklop	ne
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica