



## Kutna brusilica Baterija, Tip: 71221561



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Snažna akumulatorska kutna brusilica od 18V AMPShare otporna na prašinu za učinkovite radove rezanja, brušenja i skidanja srha prilikom montaže. Dvostruka produktivnost – do 50 % više rezova u odnosu na prethodni sustav zahvaljujući savršenoj kombinaciji snažnog stroja i snažnog sustava baterija Procure. Izdržljiva i robusna zahvaljujući potpuno zatvorenom kućištu motora. To štiti motor od agresivnih keramičkih i mineralnih prašina. Inovativna rebra za hlađenje osiguravaju optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.

· **Elektroničko namještanje broja okretaja.**

#### Dio isporuke:

**Bez baterije, bez punjača.** Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajući Starterset pronaći ćete pod br. 073863 – 073867.

### Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Blokada pokretanja	da
Oznaka proizvođača	CCG18-115-12 AS

Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maksimalna dubina razdvajanja	25 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina	2 kg
maksimalne vibracije prema EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø diska	115 mm
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Raspon broja okretaja	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica