

**Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222906023****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 077111 7222906023 |
| GTIN | 4014586900346 |
| Razred artikla | 03F |

Opis**Izvedba:****FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.**

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Duljina kabela | 4 m |
| maksimalna dubina razdvajanja | 35 mm |
| maksimalne vibracije prema EN | 6 m/s ² |
| Sigurnosni sklop | ne |
| maksimalan broj okretaja | 11500 min ⁻¹ |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |

List s podacima

| | |
|--------------------|-----------------|
| Težina | 2,4 kg |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Oznaka proizvođača | CG17-125 |
| Posebnost | kratka izvedba |
| Nježni zalet | da |
| maksimalni Ø diska | 125 mm |
| Blokada pokretanja | da |
| Mrežni napon | 230 V |
| Prihvat snaga | 1700 W |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |