

**Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222916023****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:****FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.**

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Tehnički opis

Sigurnosni sklop	ne
Duljina kabela	4 m
Prihvat snaga	1700 W
Posebnost	Broj okretaja elektronike
Oznaka proizvođača	CG17-125INOX
maksimalni Ø diska	125 mm

List s podacima

Nježni zalet	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	2,4 kg
Mrežni napon	230 V
Blokada pokretanja	da
Mrežna frekvencija	50 Hz
maksimalan broj okretaja	2200 - 7500 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s ²
maksimalna dubina razdvajanja	35 mm
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica