



**Električna kutna brusilica CG, M14 navoj brusnog vretena, za pločice od Ø 125 mm, s blokadom protiv ponovnog pokretanja, s protuvibracijskom drškom, tip: 7222896023**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Razred artikla	03F

## Opis

### Izvedba:

**FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.**

- Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.
- Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.
- Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).
- Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.

### Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

## Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	6 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada pokretanja	da
Sigurnosni sklop	ne

Prihvat snaga	1400 W
Oznaka proizvođača	CG14-125V
Mrežni napon	230 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Posebnost	Broj okretaja elektronike
Duljina kabela	4 m
maksimalan broj okretaja	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
maksimalna dubina razdvajanja	35 mm
Težina	2,3 kg
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica