

REMS

alat za rezanje navoja na cijevima "EVA garnitura R" zajedno s čeličnom kutijom, Tip: 3/8-2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Razred artikla	84B

Opis**Izvedba:**

Brza zamjena reznih glava zahvaljujući jednostavnom stavljanu na brzosteznu glavu račne. Nareznice s vođenjem za dugačke cijevi i točno namještenim nareznicama. Nareznice su posebno otporne na trošenje i izmjenjive. Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo. S okrenutim nareznicama podobno i za rezanje navoja do zida (za već instalirane cijevi). Nije podobno za VA-cijevi.

Upotreba:

Kao praktična i laka nareznica za nošenje na gradilištu. **Mali Ø glave omogućava rad na uskim mjestima.**

Odgovara:

Whitworth-navoj za cijevi prema DIN 2999 **konusno 1:16.**

Sadržaj:

Pripadajuće glave za rezanje po 1 kom.

(za Whitworth cijevni navoj): 3/8; 1/2; 3/4; 1;

1.1/4; 1.1/2; 2 cola

Ručka za nasadni ključ: 1 kom.

Napomena:

Sljedeći dijelovi mogu se naručiti i zasebno na upit:

- **Ručka račne.**
- **Cijele glave za rezanje s čeljustima, kao i rezervne čeljusti.**

Prilikom narudžbe molimo navedite željenu veličinu.

Tehnički opis

Whithworth glava za narezivanje navoja na cijevi	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 col
Broj krakova račne	2
Standard	DIN EN 10226
Pakiranje	Kovčeg od čeličnog lima
Vrsta proizvoda	Okretalo s rezalom navoja

Pribor

Poluga račne „Central” tip C2	820600 C2
Limena kutija za set nareznica „Central” tip C2	820620 C2
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1/2	820650 R1/2
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R2	820650 R2
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R3/8	820650 R3/8
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1.1/4	820650 R1.1/4
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1.1/2	820650 R1.1/2
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1	820650 R1
Poluga račne „Central” tip C1.1/4	820600 C1.1/4
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R3/4	820650 R3/4