

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 12/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Veličina pločice	9 mm
Duljina glave L ₁	18 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 1212F09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500