



Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	495024 1
GTIN	2050002078604
Razred artikla	49G

Opis

Izvedba:

Robusno kućište od aluminija obloženog prahom. Analiza prema DIN 50156 i ASTM A956 u Rockwell HRC i HRB, Vickers HV, Brinell HB i vlačna čvrstoća čelika. Uređaj se može orijentirati prema želji (vodoravno, prema gore, prema dolje...). Interni prostor za spremanje >1.000.000 mjernih vrijednosti, USB sučelje za prijenos podataka na USB.

Točnost:

±4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Dio isporuke:

Uključuje uređaj tip D, blok za usporedbu tvrdoće, podatkovni USB kabel, četkicu za čišćenje, punjač i certifikat proizvođača.

Dodatni pribor:

Podložni prsteni za savinute površine, testni blokovi s DAkKS certifikatom i udarni uređaji tipa DC, DL, D+15, C i G na upit.

Zamjenski dio:

Spojni kabel za udarni uređaj za ispitivanje tvrdoće 495023.

Tehnički opis

Težina	430 g
--------	-------

List s podacima

Minimalna težina ispitanog objekta	2,5 kg
širina	84 mm
Duljina	154 mm
Visina	23 mm

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/495024-1>