

Garant**Garnitura alata 150-dijelna, Tip: 692210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	685000 692210
GTIN	4067263125655
Razred artikla	61H

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetne tekstilne torbe **GreenPlus** za alat opremljene praktičnim profi alatom kao pratiteljem u vašim svakodnevnim zadacima.

Dio isporuke:

Garnitura 6-kutnih L odvijača, dugih, s kuglastom glavom, 9-dijelna: 1 kom. br. 627132 vel. 9

Asortiman kliješta, 4-dijelni: 1 kom. br. 700001 vel. 4

Ključ kliješta: 1 kom. br. 813501 vel. 180

Pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150

Metar u traci 3 m: 1 kom. br. 461900 vel. 3

Plastični sklopljivi metar 2 m: 1 kom. br. 466200 vel. 2

Skalpeli: 1 kom. br. 845020

Kombinirane škare s 2K ručkom, ravne: 1 kom. br. 763030 vel. 205

Odvijač-držač bitova: 1 kom. br. 676602 vel. 30

Račna s držačem za bitove: 1 kom. br. 676690 vel. 1/4

Asortiman bitova, 61-dijelni: 1 kom. br. 676040

Garnitura odvijača ravni i Phillips: 1 kom. br. 666956 vel. 4/2

Asortiman nasadnih ključeva od 1/4 cola, 41-dijelni: 1 kom. br. 630325 vel. SD

Tekstilna torba na savijanje za viljuškasti ključ: 1 kom. br. 614835 vel. 10

Dvostruki viljuškasti ključ: Po 1 kom. viljuškasto-okasti ključ Joker 6003 br. 610600 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 18; 19; 20; 22; 22; 24

Univerzalni odstranjivači srha: 1 kom. br. 839901 vel. S10

Ručni poravnjivač: 1 kom. br. 150400 vel. 12,4

Čekić za bravare: 1 kom. br. 750110 vel. 300

Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala, 7-dijelna: 1 kom. br. 787078 vel. 7

Naglavna svjetiljka (HOLEX): 1 kom. br. 081493 vel. 300

Zaštitne naočale: 1 kom. br. 096200 vel. CLEAR

Pohrana: 1 kom. br. 692210 vel. 1

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Broj dijelova	150
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	TriWing
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

LED naglavna svjetiljka na baterije tip 300	081493 300
Udobne zaštitne naočale zatamnjenje stakla CLEAR	096200 CLEAR
Ručni upuštač90° Vanjski Ø 12,4 mm	150400 12,4
Pomično mjerilo mjerilo područje 150 mm	410100 150
Tračni metar, točnost 2 duljina 3 m	461900 3
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 17X19 mm	610600 17X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610600 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610600 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 22X24 mm	610600 22X24
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610600 8X9
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni41-dijelni tip SD	630325 SD
Garnitura radioničkih odvijača, 6-dijelnaProrez i Phillips Broj odvijača 4/2	666956 4/2
Asortiman bitova61-dijelni	676040
Drška odvijača za bit od 1/4 colas magnetom Duljina cilindričnog dijela 30 mm	676602 30
Ključ s računom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 tip 1/4	676690 1/4
Ruksak od tekstila za alat Tip 1	692210 1
Garnitura kliješta s navlakama4-dijelna broj kliješta 4	700001 4
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravneravne, namještanje širine otvora ukupna duljina 205 mm	763030 205
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala broj svrdla 7	787078 7
Ključ kliješta ukupna duljina 180 mm	813501 180
Odstranjivač srha / strugač tip S10	839901 S10
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 3 noža, 18 mm	845020