

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Veličina pločice	9 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
ISO kod držača	SSSCR/L 1616H09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 12
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 12	269005 12
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500