

**Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 12/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina $L_4$ za neutralne držače	6 mm
Duljina izboja $L_1$ za neutralne držače	6 mm
Veličina pločice	9 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Ukupna duljina L za neutralne držače	80 mm
ISO kod držača	SSDCN 1212F09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 12
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Podložna pločica tip 12

269005 12

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500