

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2xD, Ø DC m7: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235500 15
GTIN	4047109090668
Razred artikla	24P

**Opis****Izvedba:****S kombiniranom drškom.**

- **Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.**
- **Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.**

**Upotreba:**

- **Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.**
- **Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odljevaka, prekinuti rez).**
- **Za provrte s tolerancijom  $\pm 0,2$  mm.**

S izmjenjivim pločivama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Napomena:**

Ostale veličine isporučive na upit.

za colni Ø: 19/32 col

Duljina izboja  $L_A$ : 54 mm

Ø drške  $D_s$ : 20 mm

Duljina drške  $L_s$ : 50 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 050204 13-..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

**Tehnički opis**

Ø drške $D_s$	20 mm
Korisna duljina $L_1$	30 mm

Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 050204 13-..
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	15
za colni Ø	19/32 col
Ukupna duljina L	104 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	54 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239652 6IP1
Precizni bit za Torx Plus®, drška E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP