

**Baterijska ubodna pila, tip: 71360561****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:**

Robusne i višenamjenske ubodne pile s metalnim kućištem prijenosa i zaštitom od preopterećenja. Akumulatorska ubodna pila, za metal i drvo. Optimalna kontrola zahvaljujući uskoj poluzi za precizno rezanje. Broj okretaja i podizanje njihala mogu se prilagoditi.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073808 – 073840.

**Tehnički opis**

Težina	2,1 kg
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
maksimalna debljina pile za čelik	12 mm
Podešavanje kosine	da
zamjena alata bez alata	da
Posebnost	mali opseg drške
Hod njihala	4-struko

Oblik konstrukcije	Oblik štapa
maksimalna debljina pile za drvo	150 mm
Oznaka proizvođača	F-IRON Jig 26 AS
maksimalne vibracije prema EN	8,1 m/s <sup>2</sup>
Broj okretaja	700 - 3000 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Pila