



Akumulatorska kružna pila, Tip: 71360461



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Kompaktna akumulatorska ručna kružna pila za metal za brze, precizne hladne rezove u limu, cijevima i profilima do dubine rezanja od 57 mm.

- **Ručno podešavanje broja okretaja.**
- **Veliki spremnik za prikupljanje čestica.**
- **Prekidač mrtvog čovjeka, zaštita od ponovnog pokretanja i isključivanje temperaturom.**

Dio isporuke:

Uključujući Ručni list kružne pile, spremnik za sakupljanje strugotine i L-BOXX. Bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i početničke setove pronaći ćete od br. 073814 i br. 073839.

Odgovarajuće Starter Setove možete pronaći br. 073863 – 073867.

Tehnički opis

Težina	3,05 kg
maksimalna dubina reza 90 °	57 mm
Ø lista pile	150 mm

maksimalan broj okretaja	2800 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	0
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Izvedba	Metalna kružna pila
Oznaka proizvođača	F-IRONCut57AS
Ø rupe na listu pile	20 mm
Vrsta proizvoda	Pila