



Akumulatorska kružna pila, tip: M12FCS442



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

M12 akumulatorska kružna pila FUEL™ s motorom POWERSTATE™ bez četki.

- **Magnezijska stopa smanjuje težinu i povećava izdržljivost.**
- **Ugrađeni puhač za prašinu održava liniju rezanja čistom.**
- **LED indikator osvjetljava liniju za rezanje radi bolje vidljivosti.**

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i početničke setove pronaći ćete od br. 073814 i br. 073839.

Tehnički opis

Težina	7,8 kg
Izvedba	Ručna kružna pila
maksimalna dubina reza 90 °	44 mm
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Broj sadržanih baterija	2
Oznaka proizvođača	M12 FCS442 502X
Vrsta baterije	Litij-ionska

Ø rupe na listu pile	20 mm
Kapacitet baterije	5 Ah
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
maksimalan broj okretaja	3600 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Ø lista pile	140 mm
Napon baterije	12 V
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073829 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC