

Garant UNI LINE

GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall mobilan, Tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972890 M
GTIN	4067263126126
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Vrlo stabilan stup s dvostrukim zidovima od čeličnog lima usklađen s ESD-om, perforirane stijenke koje se mogu koristiti s obje strane □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača GARANT easyFix. Stabilna osnovna ploča omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje. **Električno vodljivi kotačići** s 4 okretna kotača Ø 125 mm, 2 s kočnicama.

Dio isporuke:

GARANT Uni Line ESD Wall mobilni; ESD easyBin sakupljač reciklažnog otpada br. 972910 vel. 25; ESD prozirna skladišna kutija br. 972321 vel. AB1 s GARANT easyFix držačem; GARANT easyFix držač alata 90°, 100 mm duljine; GARANT easyFix dvostruki držač alata 45°, 100 mm duljine; GARANT easyFix držač za boce/limenke unutarnjeg Ø 90 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.**

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Ø kotača	125 mm

List s podacima

Dubina	750 mm
Visina	2067 mm
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Težina	69 kg
Korisna širina	600 mm
širina	600 mm
Nosivost	75 kg
Serijska	Cleaning Wall
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/972890-M>