

Garant GRIDLINE

ESD ormar za alata s ladicama, 26×24G, visina mm / model: 800/6A**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 972440 800/6A |
| GTIN | 4067263124962 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Uključujući ESD kabel za uzemljenje.

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

- **Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpusu.**
- **Sve plastike (npr. pokrovne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|--------|
| Korisna površina ladice u G | 26×24 |
| Korisna širina ladica u G | 26 |
| Korisna širina ladica | 650 mm |

List s podacima

| | |
|---|-------------------------|
| Broj ladica | 6 |
| ESD-oprema | da |
| komponente ne provode ESD | Svi plastični dijelovi |
| Uključujući ESD kabel za uzemljenje | da |
| Korisna dubina ladica | 600 mm |
| širina | 750 mm |
| Težina | 133 kg |
| Visina | 800 mm |
| Korisna dubina ladica u G | 24 |
| Dubina | 700 mm |
| Korisna visina | 700 mm |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Atribut imena proizvoda | 26x24G |
| Vrsta proizvoda | Ormar za alat |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip HU21 | 914227 HU21 |
|-------------------------------------|-------------|