

Garant GRIDLINE

**ESD montažna kolica za ladice, 26×24G, visina mm / broj ladica: 685/0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Kolica za montažu u izvedbi 30×28G s po 2 **provodljiva** fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, zakretni kotačići mogu se blokirati. S 4-stranim rubom protiv kotrljanja. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Za opremanje ladicama 26×24G br. 972455.

**Lakiranje:**

Korpus i ladice svijetlo sive boje slično RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

**Napomena:**

- Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.
- Uzemljenje putem kotača.

**Tehnički opis**

Visina	685 mm
Uzemljenje	Uzemljenje putem kotača
Kućište je gore otvoreno	ne

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna visina	400 mm
Ø kotača	125 mm
ESD-oprema	da
maksimalna nosivost	600 kg
Dubina	700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
s trakom na odmatanje	da
komponente ne provode ESD	Svi plastični dijelovi
širina	750 mm
Težina	55 kg
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------