

Garant GRIDLINE

**ESD korpus ormara za alat za ladice, 26x24G, Visina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972450 1500
GTIN	4067263126256
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara s alatom od 30 x 28 G, **ESD vodljivo** prema DIN EN 61340-5-1, prikladno za ladice 26 x 24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Odgovarajući starter set pronaći ćete pod br. 972453.

**Uključujući ESD kabel za uzemljenje.**

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.**
- **Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

**Tehnički opis**

Visina	1500 mm
Dubina u G	28
Uključujući ESD kabel za uzemljenje	da

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Uzemljenje	Priključak za uzemljenje na kućištu
Dubina	700 mm
komponente ne provode ESD	Svi plastični dijelovi
maksimalna nosivost	4000 kg
Težina	57 kg
ESD-oprema	da
širina	750 mm
Širina u G	30
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

---

**Pribor**

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------