

Garant GRIDLINE

ESD ladica, 36×24G, Prednja visina ladice: 250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972473 250
GTIN	4067263126461
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 50 kg.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpusi ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

Tehnički opis

Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Korisna širina	900 mm
Visina fronte	250 mm
Težina	24 kg
Korisna dubina	600 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
Korisna širina u G	36
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Područje primjene	Ormar za alat

Korisna dubina u G	24
Korisna visina	225 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×24G
Vrsta proizvoda	Ladica