

Garant GRIDLINE

**ESD korpus ormara za ladice, 36×24G, Visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972470 800
GTIN	4067263126485
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 40×28G, odgovarajuće za ladice 36×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Odgovarajuća brza spojka pod br. 972473.

**Uključujući ESD kabel za uzemljenje.****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 **ESD praškasto lakiran.**

**Napomena:**

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

**Tehnički opis**

Korisna visina	700 mm
Dubina	700 mm
Broj izvlačnih polica	0
Širina u G	40
Visina	800 mm
Broj ladica	0
Uključujući ESD kabel za uzemljenje	da
Uzemljenje	Priključak za uzemljenje na kućištu
maksimalna nosivost	4000 kg
Težina	45 kg

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Dubina u G	28
ESD-oprema	da
Broj vrata	0
Korisna površina za ladice	700 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×24G
Vrsta proizvoda	Korpus ormara alata

---

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------