

Garant GRIDLINE

ESD ormar za alata s ladicama 50 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 1000/10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 40×28G s ladicama 36×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Uključujući ESD kabel za uzemljenje.**Lakiranje:**

Korpus i korpusi ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirani**.

Napomena:

- **Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpus.**
- **Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

Tehnički opis

širina	1000 mm
Težina	162 kg

Dubina	700 mm
Korisna visina	900 mm
Visina	1000 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica u G	36
Korisna širina ladica	900 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	36×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
ESD korpus ormara za ladice Visina 1000 mm	972470 1000
ESD ladica Prednja visina ladice 100 mm	972473 100
ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm	972473 75
ESD ladica 100 mm	972474 100
ESD ladica 75 mm	972474 75