

Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	9 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	8 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SSDCN 1616H09
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	9 mm
Podložna pločica	269005 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Podložna pločica tip 12

269005 12

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500