

Garant GRIDLINE

**ESD ormar za alata s ladicama 50 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 900/6A****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 972460 900/6A |
| GTIN           | 4067263126546 |
| Razred artikla | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 40×28G s ladicama 36×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Uključujući ESD kabel za uzemljenje.****Lakiranje:**

Korpus i korpusi ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **ESD praškasto lakirani**.

**Napomena:**

- **Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpus.**
- **Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

**Tehnički opis**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Korisna dubina ladica     | 600 mm |
| Korisna dubina ladica u G | 24     |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Korisna širina ladica u G                         | 36                      |
| Dubina  | 700 mm                  |
| širina  | 1000 mm                 |
| Korisna površina ladice u G                       | 36×24                   |
| Korisna visina                                    | 800 mm                  |
| Korisna širina ladica                             | 900 mm                  |
| Visina  | 900 mm                  |
| Težina  | 151 kg                  |
| Nosivost ladice/izvlačne police                   | 50 kg                   |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %                   |
| Izvlačenje ladica                                 | Blokada izvlačenja      |
| Podešavanje visine u rasteru                      | 25 mm                   |
| Cilindrična brava sa zatikom                      | modularni utični uložak |
| elektrostatsko svojstvo                           | EGB/ESD                 |
| Atribut imena proizvoda                           | 36×24G                  |
| Vrsta proizvoda                                   | Ormar za alat           |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip HU21       | 914227 HU21 |
| ESD korpus ormara za ladice Visina 900 mm | 972470 900  |
| ESD ladica Prednja visina ladice 150 mm   | 972473 150  |
| ESD ladica Prednja visina ladice 200 mm   | 972473 200  |
| ESD ladica Prednja visina ladice 75 mm    | 972473 75   |
| ESD ladica 150 mm                         | 972474 150  |
| ESD ladica 200 mm                         | 972474 200  |
| ESD ladica 75 mm                          | 972474 75   |