

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	SSSCR/L 2020K09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Duljina glave L ₁	20 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 12
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 12	269005 12
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500