



Set udarnih svrdla od tvrdog metala, broj svrdla: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789021 10
GTIN	4058546414849
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

- 2 oštrice. Tri specijalna predpogonska zuba Power Breaker proizvoda MS2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni vrh od tvrdog metala s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i za armirani beton. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energija udara prenosi se izravno na bušaći šiljak.

Pakiranje kompatibilne plastične kasete.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789000: po 1 kom. vel. 5; 5; 6; 6 duljina 110 mm; vel. 6; 6; 8; 8; 10; 12 duljina 160 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem

Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrđlo za kamen

Pribor

Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm	789000 10X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 12X160 mm	789000 12X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm	789000 5X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm	789000 6X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm	789000 6X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm	789000 8X160