

## Set udarnih svrdla od tvrdog metala, broj svrdla: 7



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 789021 7      |
| GTIN           | 4058546414832 |
| Razred artikla | 76G           |

### Opis

#### Izvedba:

- **2 oštrice.** Tri specijalna predpogonska zuba Power Breaker proizvoda MS2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni vrh od tvrdog metala s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i za armirani beton. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energija udara prenosi se izravno na bušaći šiljak.

Pakiranje kompatibilne plastične kasete.

#### Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

#### Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789000: po 1 kom. vel. 5; 6 duljina 110 mm; vel. 6; 8; 8; 10; 12 duljina 160 mm

### Tehnički opis

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)  |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška                            | SDS Plus          |
| Vrsta proizvoda                  | Svrdlo za kamen   |

---

**Pribor**

Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna  
duljina 6X110 mm

789000 6X110

Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna  
duljina 12X160 mm

789000 12X160