



KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2xD, Ø DC m7: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235500 22
GTIN	4047109047211
Razred artikla	24P

Opis

Izvedba:

S kombiniranom drškom.

- **Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.**
- **Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.**

Upotreba:

- **Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.**
- **Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odljevaka, prekinuti rez).**
- **Za provrte s tolerancijom ± 0,2 mm.**

S izmjenjivim pločivama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Duljina izboja L_A : 68 mm

Ø drške D_s : 25 mm

Duljina drške L_s : 56 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 07T308 23-..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308 23-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z	1

Ø drške D _s	25 mm
Korisna duljina L ₁	44 mm
Duljina drške L _s	56 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	22
Ukupna duljina L	124 mm
Duljina izboja L _A	68 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Precizni bit za Torx Plus®, drška E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1