

Garant**Pločica za odrezivanje neutralna, HU9215, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273296 6
GTIN	4067263126584
Razred artikla	21H

Opis**Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Širina utora w	6 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kutni radijus	0,3 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,17 mm/okr
Glavna primjena	K
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Vrsta	HU9215
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	---------------------	----------------------	----------------

List s podacima

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		