


**KOMET® glava za fino istokarivanje B301, Ø Dmin: 47mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238301 47
GTIN	4047109005693
Razred artikla	24B

**Opis**
**Izvedba:**
**S ABS® drškom B301 i za prihvat garniture za fino istokarivanje M302.**

Najmanji korak namještanja iznosi 0,002 mm u promjeru s pomoću skale. Središnje hlađenje sve do oštrice.

**Upotreba:**
**Za provrte Ø29,5 do 121 mm.**

Pomicanje nastavka nakon stezanja za precizno podešavanje.

**Napomena:**

Odgovarajuću garnituru finih umetaka br. 238310 (M302) i izmjenjive rezne pločice naručiti zasebno.

**Tehnički opis**

ABS® Ø d	40
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	47
Primjena	238310 30
Duljina izboja L <sub>1</sub>	60 mm
Garnitura steznih vijaka	249900 SW5
Ø područja obrade	47 - 57 mm
Drška	ABS

Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

---

**Pribor**

KOMET® fini umetakM302 tip 30	238310 30
-------------------------------	-----------