



## Radionička kolica uklj. asortiman električarskog alata, 111-Dijelno za četiri ladice, Tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	689505 1
GTIN	4067263129509
Razred artikla	66H

### Opis

#### Izvedba:

Radionička kolica sa 7 ladica. Ladice su opremljene **111-dijelnim asortimanom električarskog alata HOLEX**, koji se sastoji od sljedećega: ključevi za vijke, kliješta, nasadni ključevi 3/8 cola i 1/2 cola, odvijači, dodatni artikli i alati za skidanje, rezanje i uvijanje. Alat se u gornjih **5 ladica** nalazi u dvobojnim polietilenskim umecima od tvrde pjene zahvaljujući kojima svaki alat pronalazi svoje definirano mjesto u radioničkim kolicima. Preostale dvije ladice mogu se pojedinačno opremiti.

#### Dio isporuke:

Radionička kolica s punim izvlačenjem i 7 ladica: 1× br. 914705 vel. 7  
 Messmittel und Zubehör - 22-teilig: 1× br. 689506 vel. 1 umetak od tvrde pjene  
 1× br. 085154 vel. B trajni marker Dura-Ink® 15  
 1× br. 096845 vel. CLEAR udobne zaštitne naočale  
 1× br. 410200 vel. 150 pomično mjerilo, Nonius 1/20  
 1× br. 452600 vel. 150X100 Kutnik s osloncem, točnost 2  
 1× br. 458800 vel. HM ravna igla za označavanje od tvrdog metala  
 1× br. 461805 vel. 300 čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća, matirana s podjelom na stražnjoj strani  
 1× br. 462014 vel. 3 tračni metar s očitavanjem u mm/colima  
 1× br. 466200 vel. 2 plastični sklopivi metar  
 1× br. 467475 vel. 250 vodena vaga za upravljački ormar s magnetom  
 1× br. 844525 vel. 1F skalpel za kabele s plastičnom ručkom, preklopiv  
 1× br. 845010 vel. 10 10-dijelna garnitura odlomljivih oštrica, 18 mm „experience”

1× br. 845039 vel. 160 univerzalni skalpel s kućištem od pocinčanog tlačnog lijeva za oštrice od 18 mm

Asortiman ključeva – 22-dijelni: 1× br. 689506 vel. 2 umetak od tvrde pjene

1× br. 613333 vel. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 jednostrani ključ, potpuno izolirani

1× br. 614833 vel. 10; 11; 13; 14; 19; 24 jednostrani okasti ključ s račnom, potpuno izolirani

1× br. 618203 vel. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 jednostrani okasti ključ, potpuno izolirani

1× br. 814006 vel. 200 viljuškasti ključ s pužem, VDE-izolirani

Asortiman nasadnih ključeva, 3/8 i 1/2 cola – 35-dijelni: 1× br. 689506 vel. 3 umetak od tvrde pjene

1× br. 637681 vel. 3/8 dvostrana račna, 3/8 cola, s izbacivačem, potpuno izolirana

1× br. 637683 vel. 3/8 T ručka, 3/8 cola, potpuno izolirana

1× br. 637685 vel. 125 produžetak, 3/8 cola, potpuno izolirani

1× br. 637687 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kutni nastavak, 3/8 cola, potpuno izolirani

1× br. 637689 vel. 5; 6; 8 6-kutni nastavak za odvijač, 3/8 cola, potpuno izolirani

1× br. 643801 vel. 1/2 dvostrana račna, 1/2 cola, potpuno izolirana

1× br. 643803 vel. 1/2 T ručka, 1/2 cola, potpuno izolirana

1× br. 643805 vel. 125 produžetak, 1/2 cola, potpuno izolirani

1× br. 643807 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kutni nastavak, 1/2 cola, potpuno izolirani

1× br. 643809 vel. 5; 6; 8; 10 6-kutni nastavak za odvijač, 1/2 cola, potpuno izolirani

Asortiman odvijača – 21-dijelni: 1× br. 689506 vel. 4 umetak od tvrde pjene

1× br. 625780 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 odvijač za električare za Torx®, potpuno izolirani

1× br. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 ravni odvijač za električare, potpuno izolirani

1× br. 665050 vel. 3 jednopolni ispitivač faze

1× br. 668631 vel. 0; 1; 2; 3; 4 odvijač za električare za Phillips, potpuno izolirani

Dopunski artikl – 2-dijelni: 1× br. 081670 vel. 500 magnetna hvataljka, fleksibilna

1× br. 473320 vel. 9917 multimetar

1× br. WM0002 vel. E karte za igranje

#### Napomena:

**Alat se isporučuje otpušten. Isporuka opremljenih radioničkih kolica 689505 vel. 1 moguća je samo unutar EU-a.**

## Tehnički opis

Broj ladica

6

Vrsta proizvoda

Radionička kolica

## Pribor

LED džepna svjetiljka baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Magnetna hvataljka fleksibilna magnetna vlačna sila 500 g	081670 500
Trajni marker Dura-Ink® 15 boja natpisa B	085154 B
Udobne zaštitne naočale zatamnjenje stakla CLEAR	096845 CLEAR
Pomično mjerilo Nonius 1/20 mjerno područje 150 mm	410200 150
Igla za označavanje od tvrdog metala - ravna Tip HM	458800 HM
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajućamatirana s podjelom na stražnjoj strani Ukupna duljina 300 mm	461805 300
Tračni metar s očitavanjem u mm/colima duljina trake 3 m	462014 3
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Vodena vaga za upravljački ormars magnetom duljina 250 mm	467475 250
Multimetar tip uređaja 9917	473320 9917
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 10 mm	613333 10
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 11 mm	613333 11
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 13 mm	613333 13
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 14 mm	613333 14
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 17 mm	613333 17
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 19 mm	613333 19
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 24 mm	613333 24
Jednostrani viljuškasti ključpotpuno izolirani širina ključa 8 mm	613333 8
Jednostrani okasti ključ s račnompotpuno izolirani širina ključa 10 mm	614833 10
Jednostrani okasti ključ s račnompotpuno izolirani širina ključa 11 mm	614833 11

Jednostrani okasti ključ s račnompotpuno izolirani širina ključa 13 mm	614833 13
Jednostrani okasti ključ s račnompotpuno izolirani širina ključa 14 mm	614833 14
Jednostrani okasti ključ s račnompotpuno izolirani širina ključa 19 mm	614833 19
Jednostrani okasti ključ s račnompotpuno izolirani širina ključa 24 mm	614833 24
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 10 mm	618203 10
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 13 mm	618203 13
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 14 mm	618203 14
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 17 mm	618203 17
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 19 mm	618203 19
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 24 mm	618203 24
Jednostrani okasti ključpotpuno izolirani širina ključa 8 mm	618203 8
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX10	625780 TX10
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX15	625780 TX15
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX20	625780 TX20
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX25	625780 TX25
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX30	625780 TX30
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX8	625780 TX8
Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran Torx® profil TX9	625780 TX9
Račna dvosmjerna, 3/8 cola, s izbacivačempotpuno izolirani Tip 3/8	637681 3/8
T ručka, 3/8 colapotpuno izolirani Tip 3/8	637683 3/8
Produžetak, 3/8 colapotpuno izolirani Ukupna duljina 125 mm	637685 125

6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 10 mm	637687 10
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 11 mm	637687 11
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 12 mm	637687 12
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 13 mm	637687 13
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 14 mm	637687 14
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 15 mm	637687 15
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 16 mm	637687 16
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 17 mm	637687 17
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 18 mm	637687 18
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 19 mm	637687 19
6-kutni nastavci 3/8 colapotpuno izolirani širina ključa 8 mm	637687 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 colapotpuno izolirani 6-kut 5 mm	637689 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 colapotpuno izolirani 6-kut 6 mm	637689 6
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 colapotpuno izolirani 6-kut 8 mm	637689 8
Račna dvosmjerna, 1/2 colapotpuno izolirani Tip 1/2	643801 1/2
T ručka, 1/2 colapotpuno izolirani Tip 1/2	643803 1/2
Produžetak, 1/2 colapotpuno izolirani Ukupna duljina 125 mm	643805 125
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 10 mm	643807 10
	643807 11

6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 11 mm	
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 12 mm	643807 12
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 13 mm	643807 13
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 14 mm	643807 14
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 16 mm	643807 16
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 17 mm	643807 17
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 18 mm	643807 18
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 19 mm	643807 19
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 22 mm	643807 22
6-kutni nastavci 1/2 colapotpuno izolirani širina ključa 24 mm	643807 24
6-kutni nastavak za odvijač, 1/2 colapotpuno izolirani 6-kut 10 mm	643809 10
6-kutni nastavak za odvijač, 1/2 colapotpuno izolirani 6-kut 5 mm	643809 5
6-kutni nastavak za odvijač, 1/2 colapotpuno izolirani 6-kut 6 mm	643809 6
6-kutni nastavak za odvijač, 1/2 colapotpuno izolirani 6-kut 8 mm	643809 8
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 10 mm	663301 10
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663301 2,5
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 3 mm	663301 3
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663301 3,5
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663301 4
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663301 5,5

Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm	663301 6,5
Ravni odvijačpotpuno izoliran širina oštrice b 8 mm	663301 8
Jednopolni ispitivač faze širina oštrice 3 mm	665050 3
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 0	668631 0
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 1	668631 1
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 2	668631 2
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 3	668631 3
električarski odvijač za Phillipspotpuno izolirano veličina 4	668631 4
Garnitura kliješta, 4-dijelnaVDE-izolirana broj kliješta 4	700121 4
Vodoinstalaterska kliještaVDE navlake cijela duljina 250 mm	705746 250
Precizni nož za skidanje izolacije, postepeno podesiv za Ø vodiča 016-08 mm	728501 016-08
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica za presjek vodova 10 mm <sup>2</sup>	729456 10
Male škare za rezanje kabela ukupna duljina 160 mm	730100 160
Škare za električares dvokompon. ručkom i reznim utorom za žicu ukupna duljina 140 mm	768802 140
Viljuškasti ključevi s pužemVDE-izolirana Ukupna duljina 200 mm	814006 200
Nož za kabele s plastičnom ručkom, preklopiv tip 1F	844525 1F
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience“ broj 10	845010 10
Univerzalni skalpel s kućištem od pocinčanog tlačnog lijeva18 mm ukupna duljina 160 mm	845039 160
Radionička kolicas izvlačnim ladicama broj ladica 7	914705 7